

品番 : EA864CD-205C

品名 : [21.5型]液晶モニター



販売価格	50,000円(税抜)／55,000円(税込)		
カタログ価格	50,000円(税抜)／55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/06 17:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	NSK	型番	PTFBLE-22W
21.5型ワイド液晶(16:9)			
電源	AC100V	解像度	1920×1080
サイズ	489×210×372(H)mm	重量	2.8kg(スタンド部含む)
付属品	VGAケーブル、DisplayPortケーブル、オーディオケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、スタンダード支柱・台座	視野角	水平:178° 垂直:178°
パネルタイプ	ノングレア/白色LEDバックライト	スピーカー	ステレオスピーカー1W×2
消費電力	最大:20W 通常使用時:9.4W スリープモード:0.11W オフモード:0.09W	入力信号	アナログRGB DisplayPort HDMI
最大表示色	約1677万色	コントラスト比(DCR時)	1,000:1(5,000,000:1)
最大輝度	250cd/m ²	応答速度(中間色)	14ms
オーバードライブ(中間色)	5.8ms	走査周波数	水平:31.5～67.5KHz 垂直:56～75Hz
ドットクロック(最大)	148.5MHz	同期信号	セパレート

入力コネクタ	ビデオ:D-Sub(mini15ピン)×1、 DisplayPort×1、HDMI×1 サウンド:3.5mmステレオミニジャック ×1	パワーマネジメント規格	VESA DPM互換
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B	画面コントロール	日本語対応OSD
メニュー言語	日本語(初期設定)、英語	カラー調整	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定
プリセットモード	標準、ゲーム、映画、風景、テキスト	ブルーライト削減機能	対応
フリッカー削減機能	対応	チルト角	約-3~17°
対応アーム(VESA規格)	対応(100mmピッチ)	盗難防止用ロック	セキュリティロックスロット対応
動作環境	温度:0~40°C 湿度:10%~90% 結露無きこと	対応ビデオレコーダー	EA864CD-201D
スピーカー内蔵、VGA入力			
HDMI入力			
EA864CD-201D(デジタルビデオレコーダー)に接続して、さらに大画面で見るためのモニターです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.