

品番：EA864CD-231

品名：デジタルビデオレコーダー



販売価格	74,800円(税抜) / 82,280円(税込)		
カタログ価格	74,800円(税抜) / 82,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 02:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2311ページ		



仕様

メーカー	NSK	型番	NS-6045AHR
映像入力	4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0 /AHD2.0/AHD1.0/1944P(20) 1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ	映像出力	1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)
音声入力	入力:4×RCA 出力:1×HDMI/RCA	ディスプレイモード	4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP
ディスプレイ解像度	1920×1080、1280×1024、1024×768	圧縮方式	映像:H.265/H.264 音声:G726
マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
録画レート(解像度)	60fps(1080p)、120fps(720p)	モーション録画	感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)
表示	4分割、各画面、デジタルズーム(×7)	検索モード	時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、スマート検索、パノラマ、ブックマーク
再生速度	ノーマル、早送り、巻戻し(×2、	伝送方式	デュアルストリーム/帯域調整可

	4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止		
NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定	バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS
HDD	SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)	パスワード設定	最大16桁(英数字)
アラーム入出力	4入力/1出力	通信	RS-485/UTC制御
電源	AC100V 50/60HZ(DC12V/3A ACアダプタ)	サイズ	254(W)×217(D)×43(H)mm
重量	約1.5Kg(HDD含む)	付属品	ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)
対応カメラ	EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625		

省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置

アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ

ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能

取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ

UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能

GPS時刻自動補正

モニターは付属していません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。

AHD規格

画面は4分割、各画面、ズームが可能です。

録画内容はHDDに保存できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.