

品番：EA864CD-410

品名：ワイヤレス防犯カメラ(屋内用)



販売価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)			
カタログ価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/10 15:08現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

撮影範囲	水平355° 垂直90°	有効画素数	200万画素
赤外線照射距離	10m	電源	AC100V
サイズ(W×D×H)mm	101×108×136	重量(g)	298
イメージセンサー	1/3”CMOS	動画圧縮形式	H.264
フレームレート	25FPS(1080p) 30FPS(720p /480p)	保存メディア	microSDHCカード(128GBまで)※別売
記録時間	約10～11日間(128GB使用時) ※時間は目安です。撮影環境により変化します。	対応OS	iOS/ Android
赤外線ライト	可視タイプ	消費電力	～8W
解像度	1920×1080/640×480px	無線LAN	2.4GHz IEEE802.11b/g/n
材質	ABS樹脂	色	ホワイト
機能	録画・動体検知・スマホ撮影(録画・写真)・赤外線ライト・映像共有 ※録画は音声付	カメラ共有	カメラ1台を5人で共有、スマホ1台で30台までカメラの登録が可能
動作環境温度	0℃～40℃湿度90%未満 ※結露なきこと	付属品	リセットピン、取付ブラケット、ネジ、電源コード、ACアダプタ・2.5mマイクロBケーブル同梱、取扱説明書

全周映像のパノラマ表示をタップすると、一気にカメラが旋回し、見たい場所に視野が移動します。
無線LANルーター通信の場合は屋外からモバイル通信(4G/LTE)を使ってお部屋を確認できます。
タイムラインを引っ張るだけで過去録画を見る事ができます。
カメラが動きを検知すると、アプリがアラート音でお知らせします。
アラート音でお知らせした異変部分は、動画で確認することができます。
スピーカー搭載。スマホで声かけすると、声が届きます。
カメラの映像を共有できます。
完全な暗闇を10mまで撮影OK。※赤外線ライト撮影はモノクロです。
【保存メディア】microSDHCカード(128GBまで)※別売
上下90°、左右355°、スマートフォンでタップするだけでカメラが自在に動きます。
屋内用

代替品

	品番	EA864CD-133
	コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.