

品番：EA864CD-415

品名：ワイヤレス防犯カメラ(屋外用/ソーラーパ° 礼付)



販売価格	29,300円(税抜) / 32,230円(税込)		
カタログ価格	29,300円(税抜) / 32,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/26 18:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2372ページ		



仕様

撮影範囲	104°(水平)	有効画素数	300万画素
赤外線照射距離	20m(有効距離は8m)	電源	ソーラーパネル充電
サイズ	カメラ:180×67×82mm ソーラーパネル:116×169mm	重量	カメラ:420g
充電時間	約6時間	白色光射線距離	約15m(有効距離は10m)
イメージセンサー	1/3.2" CMOSセンサー	レンズ	2.8mm
昼夜切替モード	ICR赤外線フィルター	デジタルノイズリダクション	3Dデジタルノイズリダクション
ダイナミックレンジ	デジタルワイドダイナミック	PIR範囲	距離7m、120°
ビデオ圧縮規格	H.264/H.265	コードストリーム	HD、SD
オーディオコーディングフォーマット	AAC / G711A	最大画像サイズ	2304×1296ピクセル
フレームレート	15fps	画像設定	アダプティブ
バックライト補正	サポート	スマートアラーム	PIR+ヒューマノイド、モーション検出アラーム
アラーム情報	アラーム情報プッシュ	バッテリー容量	5200mAH
ストレージ	microSD(最大256GB)	ワイヤレス規格	802.11b/g/n

ワイヤレス通信距離	最大約300m(カメラとモニタの間に障害物が無い場合)	ワイヤレス暗号化	WEP、WPA、WPA2
アンテナ	外部5dbアンテナ	PC接続(無料ソフト)	最大64台まで同時モニター
使用環境条件	カメラ: -20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) ソーラーパネル: -20℃~60℃、湿度85%未満(結露なし)	充電インタフェース	USB Type-C DC5V/1A
ケーブル長	3m	使用時間	約90日(1日3回、1回30秒の録画の場合)
付属品	充電ケーブル、ソーラーパネル、設置用ねじ、取扱説明書		

屋外用(IP66)

カメラとモニター&APP双方向音声通話

PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得

無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応

最大256GB microSDカード対応

赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える

ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる

みまもり・防犯に最適の300万画素高画質!

ソーラーパネル給電なので常時コンセント不要!災害時にも活躍!

24時間待機、動体検知で録画開始!

カメラ画像を複数人でシェアできます。

5200mAh大容量リチウムバッテリーで約90日間充電不要!コンセントからの安定給電にも対応!

WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない

代替品

	<p>品番 EA864CD-131A</p> <p>コメント 違い:カメラ・モニターセット</p>
	<p>品番 EA864CD-137</p> <p>コメント 違い:カメラ・レコーダーセット</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.