

品番 : EA864CD-451

品名 : 防犯カメラ・モニターセット



販売価格	70,000円(税抜)／77,000円(税込)		
カタログ価格	70,000円(税抜)／77,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/06 16:03現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ			



音と光で不審者を撃退! 攻撃型防犯カメラ&300万画素モニターセット

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	TBC-1010S
〈セット内容〉	モニター1台、バレット型カメラ1台		
【モニター】			
ビデオ入力	最大10局	ビデオ圧縮方式	H.264、H.265
HDMI出力	解像度 1局:1024×768、1280×1024、1440×900、1920×1080	音声圧縮方式	AAC、G711
解像度	ビデオ解像度:800万画素 500万画素 300万画素 1080P 720P 同時再生:4局400万画素 2局500万画素 1局800万画素	ディスプレイ解像度	TFT-LCD:10インチ ディスプレイ解像度 1024×600
録画管理	録画モード:動体検知録画、スケジュール録画 再生モード:1倍速、2倍速、4倍速、8倍速 バックアップ:USBメモリーにて録画データバックアップ	保存	microSDカード:最大512GB対応(別売) ハードディスク:Serial ATA 最大容量 2TB対応(標準装備ではありません) クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)
ネットワーク	Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz	LANポート	RJ45×1

	LAN:RJ45 10Mbps～100Mbps LANケーブル最大100m		
USBポート	USB2.0×1(有線マウス、USBメモリー)	HDMIポート	HDMI出力×1
インターフェイス	マイク:あり スピーカー:あり リセット:あり スリープモードスイッチ:あり	電源	DC 12V / 3A
動作温度	-0°C～45°C	サイズ	170×265×30mm
重量	775g	付属品	電源アダプター、LANケーブル、マウス、壁掛け用パーツ(ねじ小3本)、壁掛け用取付ねじ3本セット、モニター壁掛け位置決めシール

【カメラ】

画素数	300万画素	イメージセンサー	1/3"CMOS センサー
焦点距離	4mm	昼夜切替	ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替
逆光補正	対応	画角	水平:76.2°、垂直:41.3°、対角:90°
LED	デュアルLED(IRLED×4 白色 LED×4)	赤外線照射距離	20m(環境によって異なる)
白色LED照射距離	15m(環境によって異なる)	解像度	メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:640×360
画像反転	水平 / 垂直	プライバシーマスキング	対応
スマートアラート	動体検知による警報	動体検知範囲	70° 7m
警報通知	プッシュ通知	通話	双方向通話
保存	microSDカード:最大256GB対応 クラウドストレージ:アプリ内課金 (クラウドストレージを利用する場合のみ有料)	端末対応	端末:ios / Android 専用無料アプリ Eseecloudダウンロード PC:Windows / Mac 専用無料アプリ Eseecloudダウンロード
ネットワーク	Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz LAN:RJ45 10Mbps～100Mbps LANケーブル最大100m	電源	DC 12V / 1A
ケーブル長さ	3m	サイズ	74×62×176mm
重量	225g	動作温度	-20°C～50°C
防塵防水等級	IP66	付属品	電源アダプター、防水スリーブ(LANケーブル使用時)、取付けねじ4本セット
300万画素の高画質			
配線不要で簡単接続			

オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ

Wi-Fi4/6対応、2.4GHz/5GHzの両方に対応で電波干渉を軽減

LANケーブルにも対応で、さらに安定した通信が可能

スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に

スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能

microSDカード モニターは最大512GB(別売)対応

カメラ最大10台まで接続でき、同時録画、複数人で映像をシェアも可能

無線到達距離は屋外で300m、屋内で10~40mです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.