品番: EA864CD-452

品名: DC12V/1A 防犯カメラ(バレット型/屋外用)



販売価格	21,500円 (税抜)/ 23,650円(税込)				
カタログ価 格	21,500円(税抜)/23,650円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 08:50現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					



















音と光で不審者を撃退!攻撃型防犯カメラ(バレット型)

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	TBC-SC300
画素数	300万画素	センサー	1/3¥" CMOS センサー
焦点距離	4mm	昼夜切替	ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替
逆光補正	対応	撮影範囲	水平:76.2、垂直:41.3°、対角:90°
LED	デュアルLED (IRLED×4 白色 LED×4)	赤外線照射距離	20m(環境によって異なる)
白色LED照射距離	15m(環境によって異なる)	ビデオ圧縮方式	H.264, H.265
音声圧縮方式	AAC / G711A	解像度	メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:640×360
フレームレート	15fps(通信状況により自動調整)	画像反転	水平 / 垂直
アラーム機能	動体検知による警報	動体検知範囲	70° 7m
警報通知	プッシュ通知	通話	双方向通話
記録媒体	microSDカード: 最大256GB対応	保存	microSDカード:最大256GB対応 クラウドストレージ:アプリ内課金 (クラウドストレージを利用する場合の み有料)

端末対応	端末:ios / Android 専用無料アプリ Eseecloudダウンロード PC:Windows / Mac 専用無料アプリ Eseecloudダウンロード	ネットワーク	Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4 GHz / 5GHz LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m
電源	DC12V/1A	ケーブル長さ	3m
サイズ	74×62×176mm	重量	225g
動作温度	−20℃~50℃	防塵防水等級	IP66
付属品	電源アダプター、防水スリーブ(LAN ケーブル使用時)、取付けねじ4本セット		

300万画素の高画質

センサーライト機能で防犯灯としても活躍

配線不要で簡単接続

Bluetoothを用いたカメラ検索機能で、かんたん接続

microSDカード 最大256GB(別売)対応

スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に

複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング可能

スマホと連動して単独使用できる

EA864CD-451に増設可能(10台まで接続可能)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.