品番: EA864CD-453

品名: DC12V/1A 防犯カメラ(ドーム型/屋内用)



販売価格	<b>17,600円</b> (税抜)/19,360円(税込)				
カタログ価 格	17,600円(税抜)/19,360円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/09 07:08現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					



















音と光で不審者を撃退!攻撃型防犯カメラ(ドーム型)

## 仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	TBC-DC300
画素数	300万画素	センサー	1/3"CMOS センサー
焦点距離	4mm	昼夜切替	ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替
逆光補正	対応	撮影範囲	水平:76.2°、垂直:41.3°、対角:90°
LED	デュアルLED (IRLED×4 白色 LED×4)	赤外線照射距離	20m(環境によって異なる)
白色LED照射距離	15m(環境によって異なる)	ビデオ圧縮方式	H.264、H.265
音声圧縮方式	AAC / G711A	解像度	メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:800×448
フレームレート	15fps(通信状況により自動調整)	画像反転	水平 / 垂直
プライバシーマスキング	対応	アラーム機能	動体検知による警報
動体検知範囲	70° 7m	警報通知	プッシュ通知
通話	双方向通話	保存	microSDカード:最大256GB対応 クラウドストレージ:アプリ内課金(クラ ウドストレージを利用する場合のみ有 料)

端末対応	端末:ios / Android 専用無料アプリ Eseecloudダウンロード PC:Windows / Mac 専用無料アプリ Eseecloudダウンロード	ネットワーク	Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4 GHz / 5GHz LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m			
電源	DC12V / 1A	コード長さ	3m			
サイズ	98×110×110mm	重量	227g			
動作温度	-10℃~45℃					
天井や壁に取り付け						
300万画素の高画質						
不審な動きを検知したらスマートフォンに即時通知						
センサーライト機能で防犯灯としても活躍						
配線不要で簡単接続						
micro SDカード 最大256GB (別売)対応						
スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に						
スマホと連動して単独でも使用できる						
複数人で映像をシェアが可能						

## 株式会社エスコ

EA864CD-451に増設可能(10台まで接続可能)

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.