

品番：EA864CD-551B

品名：ネットワークカメラセット(屋外用)



販売価格	139,800円(税抜)／153,780円(税込)			
カタログ価格	139,800円(税抜)／153,780円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 18:26現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	2370ページ			



仕様

メーカー	NSK	型番	IP-D8002I+IPN-VI2104-1T
撮影範囲	107°(水平) 56°(垂直)	有効画素数	1920(H)×1080(V)
赤外線照射距離	最大30m	電源	カメラ:DC12V レコーダー:DC53V、1.13A
解像度	カメラ:1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480/704×576)、VGA(640×480)、CIF(352×240/352×288) レコーダー:12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1	サイズ	カメラ:φ70mm×165mm レコーダー:206.6×205×44.5mm
重量	カメラ:450g レコーダー:936g	焦点距離	2.8mm
最低照度	0.002 Lux@F1.6(カラー)/0.0002 Lux@F1.6(白黒)/0Lux@F1.6(赤外線LED点灯時)	画像センサー	1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS
走査方式	プログレッシブ	電子シャッター	オート/マニュアル 1/3s-1/100000s
赤外線ON/OFF	オート/マニュアル	レンズタイプ	固定
マウントタイプ	M12	最大口径	F1.6

アイリスタイプ	固定絞り	IVS	ラインクロス検知、侵入検知
SMD	対応	圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
スマートコーデック	オン/オフ	ストリーミング能力	2ストリーム
フレームレート	メインストリーム:1920×1080 (1～25/30fps) サブストリーム:704×576(1～25fps) /704×480(1～30fps)	ビットレート	操作:固定 / 可変 , H264:3 ～ 6144Kbps, H265:12 ～ 6144Kbps
Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒	逆光補正	BLC/HLC/WDR(120dB)
ゲインコントロール	オート/マニュアル	ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
フリップ	0°/90°/180°/270°	ノイズリダクション	有 (3D NR)
プライバシーマスク	オン/オフ(4ゾーン)	オーディオ	音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM
撮影距離の目安	検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m	ミラー	Off/On
デジタルズーム	16倍	イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)
プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast,ICMP, IGMP	互換性	ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン
最大ユーザーアクセス数	6ユーザー	ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
ブラウザ	Chrome、IE9以上、Firefox	携帯電話アクセス	Android,iOS
消費電力	最大5.1W	動作温度	カメラ:－40～60℃ レコーダー:－10℃～55℃
屋外用 (IP67)			
IVS機能:ラインクロス、侵入検知			
マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵			
アダプタ(DC12V/1A)は別売です。			

代替品

	品番	EA864CD-552B
	コメント	カメラ単品
	品番	EA864CD-571A



コメント ビデオレコーダー単品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.