

品番：EA864CD-552

品名：ネットワークカメラ(屋外用)



販売価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 16:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	NSK	型番	IP-8002
撮影範囲	水平107°、垂直56°	赤外線照射距離	最大30m
電源	DC12V	サイズ	φ70×166.2mm
重量	0.48kg	焦点距離	2.8mm
最低照度	0.005 Lux@F1.6	圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
解像度	1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)	フレームレート	メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps)
逆光補正	BLC/HLC/DWDR	ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
フリップ	0°/90°/180°/270°	デジタルズーム	16倍
消費電力	最大4.6W	動作温度	-40~60℃
湿度範囲	95%(RH)以下	防水防塵性能	IP67

EA864CD-571と組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。

屋外用

代替品



品番 EA864CD-552B

コメント 変更点:構成商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.