品番: EA864CD-552A

品名:ネットワークカメラ(屋外用)



販売価格	33,000円 (税抜)/36,300円(税込)				
カタログ価 格	33,000円(税抜)/36,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/11 14:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ					







仕様

メーカー	NSK	型番	IP-8002AI
撮影範囲	107°(水平) 56°(垂直)	有効画素数	1920(H)×1080(V)
赤外線照射距離	最大30m	電源	DC12V
解像度	1080P(1920×1080), 1.3M (1280×960), 720P(1280×720), D1(704×480/704×576), VGA (640×480), CIF(352×240 /352×288)	サイズ	φ70×166.2mm
重量	0.46kg	焦点距離	2.8mm
最低照度	0.002 Lux@F1.6(カラー /0 Lux (IRon)	画像センサー	1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブ CMOS
RAM/ROM	128MB/128MB	走査方式	プログレッシブ
電子シャッタースピード	オート/マニュアル 1/3s-1/100000s	赤外線ON/OFF	オート/マニュアル
赤外線LED数	1	レンズタイプ	固定
マウントタイプ	M12	最大口径	F1.6
アイリスタイプ	固定絞り	IVS	ライン検出、侵入検出
SMD	対応	圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG

スマートコーデック	オン/オフ	ストリーミング能力	2ストリーム
フレームレート	メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps) /704×480(1~30fps)	Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒
逆光補正	BLC/HLC/WDR(120dB)	ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート/マニュアル	フリップ	0°/90°/180°/270°
ミラー	Off/On	デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	オン/オフ(4エリア)	イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP;RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast;ICMP; IGMP;	互換性	ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン
最大ユーザーアクセス 数	6ユーザー	ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
ブラウザ	IE、Chrome、Firefox	マネージメントソフトウェ ア	Smart PSS、DSS、DMSS
スマートフォン	IOS, Android	消費電力	最大5.1W
動作温度	-40~60℃	湿度範囲	95%(RH)以下

IVS機能:ライン検出、侵入検出

マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵

アダプタ(DC12V/1A)は別売です。

EA864CD-571と組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。

屋外用(IP67)

代替品



品番 EA864CD-552B

コメント 変更点:型番、サイズ、重量

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.