

品番 : EA864CD-561

品名 : ネットワークカメラセット(屋外用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 110,000円(税抜)／121,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 110,000円(税抜)／121,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/15 19:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 2370ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|----------|---|
| メーカー | NSK | 型番 | IP-5002+IPN-AI2104 ※ESCOオリジナルセット品 |
| 撮影範囲 | 水平108°、垂直56° | 有効画素数 | 1920(H)×1080(V) |
| 赤外線照射距離 | 最大30m | 電源 | カメラ:DC12V レコーダー:DC53V |
| サイズ | カメラ: φ109.9×81mm レコーダー:206.4×204.6×45.6mm | 重量 | カメラ:0.35kg レコーダー:0.89kg |
| 焦点距離 | 2.8mm | 解像度 | カメラ:1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720) D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240) レコーダー:12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1 |
| 逆光補正 | BLC/HLC/DWDR | ホワイトバランス | オート/自然/街灯/屋外/マニュアル |
| フリップ | 0°/90°/180°/270° | デジタルズーム | 16倍 |
| 消費電力 | カメラ:最大4.6W レコーダー:NVRの合計出力は10W(HDDなし) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W | 動作温度 | カメラ:-40~60°C レコーダー:-10~55°C |
| 湿度範囲 | カメラ:95%(RH)以下 | | |

レコーダー:10~93%

組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。

屋外用(IP67、IK10)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.