

品番：EA864CD-561

品名：ネットワークカメラセット(屋外用)



販売価格	100,000円(税抜) / 110,000円(税込)		
カタログ価格	100,000円(税抜) / 110,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2310ページ		



#### 仕様

メーカー	NSK	型番	IP-5002+IPN-AI2104 ※ESCOオリジナルセット品
撮影範囲	水平108°、垂直56°	有効画素数	1920(H)×1080(V)
赤外線照射距離	最大30m	電源	カメラ:DC12V レコーダー:DC53V
サイズ	カメラ:φ109.9×81mm レコーダー:206.4×204.6×45.6mm	重量	カメラ:0.35kg レコーダー:0.89kg
焦点距離	2.8mm	解像度	カメラ:1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720) D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240) レコーダー:12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1
逆光補正	BLC/HLC/DWDR	ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
フリップ	0°/90°/180°/270°	デジタルズーム	16倍
消費電力	カメラ:最大4.6W レコーダー:NVRの合計出力は10W(HDDなし) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W	動作温度	カメラ:-40~60℃ レコーダー:-10~55℃
湿度範囲	カメラ:95%(RH)以下		

レコーダー:10~93%

組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。

屋外用 (IP67、IK10)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.