

品番：EA864CD-561B

品名：ネットワークカメラセット(屋外用)



販売価格	139,800円(税抜)／153,780円(税込)			
カタログ価格	139,800円(税抜)／153,780円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 13:53現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	2370ページ			



仕様

メーカー	NSK	型番	IP-A5002I+IPN-VI2104-1T
撮影範囲	106°(水平) 56(垂直)	有効画素数	1920(H)x1080(V)
赤外線照射距離	最大30m	電源	カメラ:DC12V、レコーダー:DC53V、1.13A
解像度	カメラ:1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720) D1(704×480/704×576)、VGA(640×480)、CIF(352×240/352×288) レコーダー:12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1	サイズ	カメラ:φ109.9×81mm レコーダー:206.6×205×44.5mm
重量	カメラ:374g レコーダー:936g	焦点距離	2.8mm
逆光補正	BLC/HLC/WDR(120dB)	ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア
フリップ	0°/90°/180°/270°	デジタルズーム	16倍
消費電力	カメラ:最大5.6W レコーダー:NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W	動作温度	カメラ:−40〜60℃ レコーダー:−10〜55℃

湿度範囲	カメラ:95%(RH)以下 レコーダー:10～93%	ビデオ映像入力	4チャンネル
ネットワーク地域帯	アクセス:80Mbps、ストレージ: 80Mbps、転送:80Mbps	ビデオ出力	HDMI×1、VGA×1
録画モード	手動録画、アラーム録画、SMD録画、 スケジュール録画	ストレージ	ローカルHDD
バックアップ	USBメモリ	再生機能	再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF
HDD	1 SATAポート、初期HDD1TB×1本、最大10TB		
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。			
屋外用 (IP67、IK10)			

代替品

	品番 EA864CD-562B コメント カメラ単品
	品番 EA864CD-571A コメント ビデオレコーダー単品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.