品番: EA864CD-562

品名:ネットワークカメラ(高画質)



| 販売価格 | 33,000円(税抜)/36,300円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 33,000円(税抜)/36,300円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/11 12:32現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログ ページ | | | | | |





仕様

| メーカー | NSK | 型番 | IP-5002 |
|------|--|----------|---|
| 撮影範囲 | 水平108°、垂直56° | 赤外線照射距離 | 最大30m |
| 電源 | DC12V | サイズ | φ109.9×81mm |
| 重量 | 0.35kg | 焦点距離 | 2.8mm |
| 解像度 | 1080P(1920×1080), 1.3M (1280×960), 720P(1280×720) D1(704×480), VGA(640×480), CIF(352×240) | フレームレート | メインストリーム:1080P/1.3M/720P (1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF (1~30fps) |
| 逆光補正 | BLC/HLC/DWDR | ホワイトバランス | オート/自然/街灯/屋外/マニュアル |
| フリップ | 0°/90°/180°/270° | デジタルズーム | 16倍 |
| 消費電力 | 最大4.6W | 動作温度 | -40~60℃ |
| 湿度範囲 | 95%(RH)以下 | 防水防塵性能 | IP67、IK10 |

EA864CD-571と組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。

高画質

代替品

品番 EA864CD-562B



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.