

品番：EA864CD-571

品名：ネットワーク用ビデオレコーダー(PoE給電)




販売価格	77,700円(税抜) / 85,470円(税込)		
カタログ価格	77,700円(税抜) / 85,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 15:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

#### 仕様

メーカー	NSK	型番	IPN-AI2104
アクセスチャンネル	4チャンネル	ビデオ出力	1VGA/1HDMI同時ビデオ出力
ディスプレイモード	4分割	ネットワーク帯域幅	アクセス:80Mbps、ストレージ: 80Mbps、転送:80Mbps
解像度	12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P /D1	デコード機能	AI 無効:1ch12MP@30fps /1ch8MP@30fps/2ch5MP@30fps /3ch4MP@30fps AI 有効:1ch8MP@30fps /1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps /4ch1080P@30fps
同時再生	4分割、単画面、デジタルズーム	再生機能	再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF
録画モード	手動録画、アラーム録画、SMD録画、スマート録画	圧縮	ビデオ:H.264/.H265/MJPEG オーディオ:PCM/G711A/G711U /G726
ストレージ	HDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能 バックアップ:USB メモリ RAID:シングル, 冗長化 (同時書込対応)	機能	IVS:ラインクロス検知, 侵入検知 AI:SMD Plus(人物/車両検出),顔検出,顔認識(顔の属性/画像検索) パフォーマンス:最大処理速度:4枚/秒,ビデオストリーム顔認識/1チャンネル

			未登録モード:有(データベースにない人物の検出,類似度は手動設定が可能) 顔データベース容量:顔画像容量:最大5000枚,データフォルダ:最大10個
プロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Registration	互換性	ONVIF(T/S/G)
オーディオ	入力:RCA×1 出力:RCA×1	USBポート	USB 2.0×2
イーサネットポート	RJ-45 ポート ×1(10/100Mbps), PoE 搭載 RJ-45 ポート ×4(10/100Mbps)	PoE	ポート ×4 /PoE(IEEE802.3af), PoE+(IEEE802.3at)
電源	DC53V, 1.13A	消費電力	NVRの合計出力は10W(HDDなし) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W
サイズ	206.4×204.6×45.6mm	重量	894g
動作温度	-10～55℃	湿度範囲	10～93%
推奨ブラウザ	IE, Edge, GoogleChrome	付属品	マウス、電源ケーブル、電源アダプター、LANケーブル
マルチスクリーン表示	1/4	一般アラーム	モーション検出、プライバシーマスキング、ビデオ損失、PIRアラーム、IPCアラーム
異常警報	ディスクなし、HDDエラー、容量低下、低クォータスペース、IP被り、MAC被り、ログインロック、ネットワークセキュリティ異常	インテリジェントアラーム	顔検出、顔認証、境界保護(侵入とトリップワイヤ)、IVS、人数係数、ヒートマップ、SMDアラーム
EA864CD-552、-562をカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。			

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA864CD-571A</p> <p><b>コメント</b> 変更点:サイズ・重量・機能</p>
---	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.