

品番：EA864CD-571A

品名：ネットワーク用ビデオレコーダー(PoE給電)



販売価格	91,500円(税抜) / 100,650円(税込)		
カタログ価格	91,500円(税抜) / 100,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2310ページ		



仕様

メーカー	NSK	型番	IPN-VI2104-1T
ビデオ映像入力	4チャンネル	ビデオ出力	HDMI×1、VGA×1
ディスプレイモード	4分割	ネットワーク帯域幅	ライブ:80Mbps 録画:80Mbps 遠隔:80Mbps
解像度	12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1	デコード機能	AI 無効:1ch12MP@30fps /1ch8MP@30fps/2ch4MP@30fps /3ch4MP@30fps AI 有効:1ch8MP@30fps /1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps /4ch1080P@30fps
再生モード	4分割、単画面、デジタルズーム	再生機能	再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF
録画モード	手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画	圧縮	画像:H.264/.H265/MJPEG 音声:PCM/G711A/G711U/G726
ストレージ	HDD:SATAポート×1 / 初期HDD1TB×1本(1TB), 最大10TB搭載可能 バックアップ:USBメモリ	IVS	ラインクロス検知、侵入検知
AI	SMD Plus(人物/車両検出)、顔検出、	パフォーマンス	IVS NVR AI:1ch(各chに最大10個の

	顔認識(顔の属性/ 画像検索)		IVS ルール),カメラ AI:4ch 顔検出 NVRAI:1ch(各chに最大12個の顔画像/秒),カメラ AI:4ch 顔認識 NVRAI:1ch(顔の属性/4個の顔画像/秒),カメラAI:4ch SMD NVRAI:4ch,カメラAI:4ch
未登録モード	有(データベースにない人物の検出、類似度は手動設定が可能)	顔データベース容量	顔画像容量:5000枚、データフォルダ:最大10個
ネットワークプロトコル	HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP,DNS,SMTP,UPnP,IPFilter,DDNS,AlarmServer,IPSearch,P2P,AutoRegistration	互換性	ONVIF(T/S/G)
オーディオ	入力 RCA×1 出力 RCA×1	USBポート	USB2.0×2
イーサネットポート	RJ-45 ポート×1(10/100Mbps), PoE 搭載RJ-45 ポート×4(10/100Mbps)	PoE	ポート×4 /PoE(IEEE802.3af), PoE+(IEEE802.3at)
電源	DC53V、1.13A	消費電力	NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W
サイズ	206.6×205×44.5mm	重量	936g
動作温湿度	温度:-10~55℃ 湿度:10~93%	推奨ブラウザ	Edge, Edge(IE モード), GoogleChrome
付属品	マウス、電源ケーブル、電源アダプター(53V/1.22A)、LANケーブル		

EA864CD-552B、-562BをカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.