

品番：EA864CD-61C

品名：ワイヤレスドアモニター



販売価格	27,500円(税抜) / 30,250円(税込)		
カタログ価格	27,500円(税抜) / 30,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 08:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	VS-HC400-W
電源	カメラ: 単3電池×4本(別売) モニター: 専用ニッケル水素電池(付属)	電波到達距離	70m以内
取付可能ドア厚	30~50mm	サイズ	カメラユニット: 103(W)×44(D)×38(H)mm 無線ユニット: 78(W)×27(D)×140(H)mm モニター: 80(W)×24.5(D)×123(H)mm 充電台: 95(W)×64.2(D)×66.2(H)mm
重量	カメラ: 約240g、 モニター: 約150g(電池パック含む) 充電台: 約70g	カメラ仕様	・撮像素子: CMOS100万画素 ・最低被写体照度: 3ルクス ・カメラ画角: (標準) 左右: 約100°、上下: 約53° (ズーム) 左右: 約50°、上下: 約35° ・防水性: カメラユニットのみ IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)相当
モニター仕様	・画面表示: 2.7型カラー液晶ディスプレイ ・無線通信方式: 1.9GHz TDMA-WB	充電台仕様	・電源: ACアダプター ・消費電力: (待機時) 約0.1W、(充電時) 約2.5W
使用温度範囲	カメラユニット:	カメラ取付方法	ドア挟み込み

	温度0～40℃、湿度20～90%（結露なきこと） 無線ユニット： 温度-10～50℃、湿度20～80%（結露なきこと） モニター・充電台： 周囲温度0～40℃、湿度：20～80%（結露なきこと）		
材質	カメラ・モニター：ABS樹脂	付属品	（ドアカメラ用） 補助用両面テープ、スペーサー×2、六角レンチ （モニター機用） 壁掛け用ねじ×2、充電台、ACアダプター、電池パック
配線工事やワイヤレスドアカメラとモニター親機の設定が不要で玄関ドアに簡単取付			
チャイムが鳴ると自動で画面表示「チャイムリンク」機能			
モニター機能で玄関の様子を確認できます。			
呼出音に連動して、留守でも自動録画します。（録画は最大50件、1件につき約10秒）			
ワイド/ズーム設定、ハンズフリー通話が可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.