

品番：EA864CD-621

品名：暗視カメラ(防水型)



販売価格	70,400円(税抜)／ 77,440円(税込)		
カタログ価格	70,400円(税抜)／77,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 08:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	NSK	型番	NS-AH292VIRC
撮影範囲	水平画角:105°~33° 垂直画角:55°~18°	有効画素数	219万画素
赤外線照射距離	30m	撮像素子	1/2.8 インチ2.2Mega Pixels SONY CMOS
電源	DC12V	カメラサイズ	75×93×287.4(L)mm (ブラケット・ゴムカバー含む)
カメラ重量	1314g(ブラケット・ゴムカバー含む)	付属品	ACアダプタ、取付金具
走査方式	プログレッシブスキャン方式	記録媒体	別売りAHD録画装置(EA864CD-231)
映像出力	AHD出力:1080P(25/30)、 CVBS出力:1.0vp-p/75Ω、BNC (※AHD/CVBS 出力切り替えはメニュースイッチにて設定します)	最低照度	0Lux (I R:ON)
レンズ	f2.8~12mm/F1.4	デイ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター
電子感度アップ	自動(最大×2 ~×30 選定可)/OFF 選択	D-WDR	自動/ON/OFF 選択
UTC制御	カメラ:可 DVR:不可	消費電流	通常:120mA IR時:240mA (MAX700mA)

使用温湿度範囲	−10℃～+50℃/80%RH以下	対応ビデオレコーダー	EA864CD-231、-201E
屋内外用			
ADH規格			
近～中距離撮影用の屋外用フルハイビジョン暗視カメラ			
撮像素子に1/2.8インチ220万画素SONY CMOS採用			
有効画素数:219万画素、フルハイビジョン解像度			
f2.8～12mmメガピクセルバリアフォーカルレンズ搭載			
ハイパワー赤外線照射器搭載(照射距離/30m)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.