

品番：EA864CD-622A

品名：防犯カメラ(屋外用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 46,300円(税抜) / 50,930円(税込) | | |
| カタログ価格 | 46,300円(税抜) / 50,930円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/27 01:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2311ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|---|------------|-------------------------------|
| メーカー | NSK | 型番 | NS-SA834VC-2 |
| 撮像素子 | 1/2.8 インチ2.1Mega Pixels SONY CMOS | 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
| 映像出力 | AHD出力:1080P(25/30)、CVBS:出力/1.0vp-p/75Ω、 BNC (※AHD/CVBS 出力切り替えは切 換スイッチ(ディップスイッチ)にて設定し ます) | 有効画素数 | 207万画素 |
| 最低照度 | 0.00001 LUX/F0.98 | 撮影範囲 | 水平画角:107°~33° 垂直画角:59°~20° |
| レンズ | f2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ | デイ&ナイト | カラー/白黒/自動/外部選択(IRなし) |
| 電子感度アップ | 自動(最大×2~×32 選定可)/OFF 選択 | WDR | 低/中/高 |
| UTC制御 | 可(DVR) | 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 通常90mA(MAX120mA) | 使用温湿度範囲 | -20℃~+50℃/80%RH以下 |
| カメラサイズ | 75×80×252(L)mm(ブラケット含 む) | カメラ重量 | 530g |
| 付属品 | ACアダプタ、取付金具 | 対応ビデオレコーダー | EA864CD-231、旧-201F |
| 屋内外用(IP66) | | | |

ADH規格

代替品



品番 EA864CD-93C

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.