

品番：EA864CD-622A

品名：防犯カメラ(屋外用)



販売価格	46,300円(税抜) / 50,930円(税込)		
カタログ価格	46,300円(税抜) / 50,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/03 21:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2311ページ		



仕様

メーカー	NSK	型番	NS-SA834VC-2
撮像素子	1/2.8 インチ2.1Mega Pixels SONY CMOS	走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力:1080P(25/30)、CVBS:出力/1.0vp-p/75Ω、 BNC (※AHD/CVBS 出力切り替えは切 換スイッチ(ディップスイッチ)にて設定し ます)	有効画素数	207万画素
最低照度	0.00001 LUX/F0.98	撮影範囲	水平画角:107°~33° 垂直画角:59°~20°
レンズ	f2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ	デイ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択(IRなし)
電子感度アップ	自動(最大×2~×32 選定可)/OFF 選択	WDR	低/中/高
UTC制御	可(DVR)	電源	DC12V±10%
消費電流	通常90mA(MAX120mA)	使用温湿度範囲	-20℃~+50℃/80%RH以下
カメラサイズ	75×80×252(L)mm(ブラケット含 む)	カメラ重量	530g
付属品	ACアダプタ、取付金具	対応ビデオレコーダー	EA864CD-231、旧-201F
屋内外用(IP66)			

ADH規格

代替品



品番 EA864CD-93C

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.