

品番 : EA864CD-631

品名 : ワイヤレスカメラ・モニターセット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 88,900円(税抜)／97,790円(税込) | | |
| カタログ価格 | 88,900円(税抜)／97,790円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/06 18:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|---------|-----------------------------|
| メーカー | NSK | 型番 | NS-110WRMS |
| 無線到達距離 | 200m | 紫外線照射距離 | 10m |
| 電源 | カメラ:9V/2000mA モニター:12V/2000mA | 録画レート | 15FPS |
| 画素数 | 300万画素 | 録画解像度 | 720P/960P/1296P |
| サイズ | モニター:282(W)×208(H)×128(D) mm カメラ:207(W)×81(D)×96(H)mm | 重量 | モニター:888g カメラ:510g |
| 付属品 | カメラ専用アダプター、モニター専用アダプター、有線マウス、LANケーブル(1.8m)、2.5インチHDD、ビス・アンカー(各6本) | 消費電力 | カメラ:1150mA モニター:最大1050mA |

カメラ

| | | | |
|-------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 撮影範囲 | 水平88°、垂直47° | 白色LED | 最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整 |
| 最低照度 | 0.02Lux(IR 照射 OLux) | 人感(熱感)センサー感知範囲 | 2~5m、水平100°、垂直60° |
| 防水性能 | IP65 | 音声マイク | 有 |
| スピーカー | 有 | 映像圧縮方式 | H.265 |

| | | | |
|--|----------------------|--------------|--|
| 電源供給テーブル | 約4.5m | 使用温度環境 | -10°C~40°C |
| 使用湿度環境 | 0~85% | 材質 | アルミニウム、プラスチック |
| モニター | | | |
| 視野角 | 水平110°、垂直90° | 外部映像出力 | HDMI(1920×1080p) |
| 分割表示 | 1/4/6/8 | 録画ファイル時間 | 最大1時間 |
| プリレコーディング | 5秒後 | ファイル形式 | MP4またはAVI |
| 最大接続台数 | カメラ最大8台まで | 記録媒体 | SATA2.5インチHDD1TB搭載 |
| 録画方式 | 連続録画/スケジュール録画/動体探知録画 | 上書き録画 | 有 |
| 複数台同時録画 | カメラ最大8台まで | 動作温度環境 | 0°C~40°C |
| 使用環境 | 屋内のみ | 材質 | プラスチック |
| 有線LAN | RJ45端子(Wi-Fi接続不可) | スマートフォン対応アプリ | Android4.4以上、iOS8.0以上 |
| 端末登録台数 | 受信機最大4台まで | | |
| 無線 | | | |
| 周波数帯域 | 2412MHz~2472MHz | データレート | 65.0/58.5/52.0/39.0/26.0/19.5 /13.0/6.5Mbps 54/48/36/24/18 /12/9/611/5.5/2/1Mbps |
| 変調方式/通信方式 | Wi-Fi | | |
| 脱着式HDD | | | |
| HDD1TBを標準搭載。脱着式HDDにより、ご自身で簡単にHDDの交換、撮り溜めが可能となりました。2.5インチHDD(厚さ9.5mm以下)及びSSDにも対応。※HDDの追加は市販品をご購入ください。 | | | |
| 圧縮方式H.265採用 | | | |
| 従来の弊社のワイヤレスカメラセットH.264と比較してデータ圧縮率が約2倍に向上した事により、録画保存時間が2倍になりました。 | | | |
| 専用モニターにHDMI出力(1080P)を搭載した事により、ワイヤレス映像を大画面テレビで確認する事が可能となりました。 | | | |
| 300万画素の高画質を実現。防水機能IP65で屋外使用可能です | | | |
| センサーライト機能搭載。威嚇効果だけではなく、足元や手元の明かりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。 | | | |
| 双方向通話 | | | |
| 外出中は、カメラとスマートフォン間で双方向通話(トランシーバー)が可能です。在宅中は、モニターから通話が可能です。※本製品設置環境にインターネット環境が必要です。 | | | |
| モーション検知エリアの選択が可能となりました。 選択したエリア内で物体を検知すると録画を開始します。 | | | |
| 1台のモニターでカメラ最大8台接続可能。単画面、4分割、6分割、8分割表示ができます。 | | | |

代替品



品番 EA864CD-631A
コメント 変更点:色・画素数・撮影範囲など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.