

品番：EA864CD-631A

品名：ワイヤレスカメラ・モニターセット



販売価格	53,800円(税抜) / 59,180円(税込)		
カタログ価格	53,800円(税抜) / 59,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 03:47現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2310ページ		



仕様

メーカー	NSK	型番	NS-9112WMS2
無線到達距離	200m	赤外線照射距離	10m
電源	カメラ:9V/2000mA モニター:5V/2000mA	録画レート	10FPS
画素数	200万画素	録画解像度	1920×1080P(FHD)、1280×720(HD)
サイズ	モニター:255×34×204(H)mm カメラ:212×82×98(H)mm	重量	モニター:690g カメラ:560g
付属品	カメラ専用アダプター、モニター専用アダプター、LANケーブル(2m)、ビス・アンカー	消費電力	カメラ:1800mA モニター:最大1050mA
色	ブラック		
カメラ			
撮影範囲	水平90°、垂直48°	白色LED	最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整
最低照度	5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオ	人感(熱感)センサー感	2~6m、水平65°、垂直45°

	フ	知範囲	
防水性能	IP65	音声マイク	有
スピーカー	有	映像圧縮方式	H.264
電源ケーブル長	約4.5m	使用温度環境	カメラ: -10℃~40℃ モニター: 0℃~40℃
使用湿度環境	0~85%	材質	アルミニウム
モニター			
視野角	水平45°、垂直35°	分割表示	1/2/4
録画ファイル時間	最大10分	プリレコーディング	5秒後
ファイル形式	ASF	最大接続台数	カメラ最大4台まで(呼出ボタン、センサーマットは合計5台まで)
録画方式	連続録画/スケジュール録画/動体検知録画/人感(熱感)センサー	上書き録画	有
複数台同時録画	カメラ最大4台まで	使用環境	カメラ: 屋外可能 モニター: 屋内用
有線LAN	RJ45端子 (Wi-Fi接続不可)	スマートフォン対応アプリ	Android 10 以上、iOS13 以上
周波数帯域	2.400GHz ~ 2.4835GHz	データレート	4Mbps
変調方式/通信方式	GFSK/FHSS	記録媒体	SDカード128GB(別売)
200万画素の高画質を実現。防水機能IP65で屋外使用可能です			
1台のモニターでカメラ最大4台接続可能。単画面、2分割、4分割表示ができます。			
カメラが動体検知すると、専用モニターのSDカードへ録画を開始する動体検知サムネイル表示機能搭載			
モニターを持ち運びできます。連続稼働時間は2時間。モニターでカメラの撮影範囲を確認しながらカメラ角度を調整できます。			
センサーライト機能搭載。威嚇効果だけではなく、足元や手元の明かりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。			
モーション検知エリアの選択が可能となりました。 選択したエリア内で物体を検知すると録画を開始します。			
外出中は、カメラとスマートフォン間で双方向通話(トランシーバー)が可能です。在宅中は、モニターから通話が可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.