

品番：EA864CD-642

品名：[EA864CD-641用] 増設用カメラ



販売価格	32,500円(税抜) / 35,750円(税込)		
カタログ価格	32,500円(税抜) / 35,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/06 08:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2370ページ		



#### 仕様

メーカー	NSK	型番	NS-SB81C
撮影範囲	水平87°、垂直48°	有効画素数	約200万画素
赤外線照射距離	12m	電源	DC9V/600mA
サイズ	カメラ:84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル:225(W)×124(D) ×175(H)mm	重量	カメラ:392g ソーラーパネル:618g
付属品	カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル:約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)	撮像素子	1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー
フレーム/解像度	最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)	レンズ	3.6mm F=1.8
最低照度	5Lux(IR照射0Lux)	人感(熱感)センサー感知範囲	2~6m、水平110°垂直95°
防水性能	IP65	音声マイク	有
消費電力	270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)	電源供給ケーブル	10m
使用温度環境	-10℃~40℃	使用湿度環境	0~85%

充電池	ニッケル水素充電池1600mAh/6V、 フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3～4時間 (常温時)	電流(休止状態時)	180 $\mu$ A
ソーラーパネル電力給電	4W	ソーラー種類	多結晶シリコン
材質	プラスチック	通信タイプ	無線方式
周波数帯域	2,400GHz～2,483GHz	データレート	4Mbps
変調方式/通信方式	GFSK/FHSS	クランプ範囲	丸型: $\phi$ 3～ $\phi$ 11mm 角型: 11×11～30×30mm
EA864CD-641用増設用カメラ			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.