


品番：EA864CD-830A

品名：128GB [現場記録用]ボディカメラ(防水)



販売価格	33,500円(税抜) / 36,850円(税込)		
カタログ価格	33,500円(税抜) / 36,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/03 21:33現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



作業時や業務中の現場記録に!コンパクトサイズで屋外・屋内問わず手軽に撮影可能

仕様

メーカー	デルタ	型番	D-2224
内蔵バッテリー	2600mAhリチウムイオンバッテリー	液晶モニター	2.0インチ
カメラ視野角	対角:92° 水平:74° 垂直:43°	記録媒体	128GBビルトイン内蔵メモリ
記録時間	最長25時間 (1080P時目安)	フォーマット形式	ビデオフォーマット:MOV 画像フォーマット:JPG 音声フォーマット:WAV
使用温度範囲	動作可能:-15~55℃ 保管可能:-40~60℃	防水性能	IP55
本体サイズ	56×30×85(H)mm	重量	130g(ボディカメラ)
機能	動画撮影、写真撮影、夜間赤外線撮影、録音機能、LED警告灯、動体検知機能、ファイルロック機能、ループ録画機能	付属品	装着アタッチメント、AC電源、電源/通信USBケーブル

現場作業時の撮影や警備時の現場記録などに最適なボディに装着できる小型カメラ

バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能。また、本体にはビルトイン内蔵メモリを搭載し、128GBまで保存が可能。

シンプルな機能操作で素早く対応!サイドボタンで電源ON/OFF、録画・録音・写真撮影などが可能。

先端にL字ハンガーが付いたクリップ型アタッチメントが付属。挟みこんだりハンガーで引っ掛けたりして装着できます。

赤外線撮影も可能で夜間撮影にも最適

動体検知モード搭載。(レンズ前にセンサーが動体を検知した場合、20秒間自動で動画撮影が開始)定点設置での監視撮影にも最適。

ドライブレコーダー機能搭載。本体設定で機能をONにすると簡易的なドライブレコーダーとしても使用可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.