

品番：EA864CD-850

品名：[単3x6本] 液晶画面付センサーカメラ(防雨型)



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカバヤシ	型番	SD3000LCD
ブランド	REVEX	用途	<ul style="list-style-type: none"> ・ストーカー対策に ・ゴミの不法投棄対策に ・侵入者対策に ・農作物荒し対策に ・車上荒らし対策に
電源	単3形アルカリ電池6本(別売)、又はACアダプターEA864BC-100、-101(別売)	電池寿命	<ul style="list-style-type: none"> ・動画: 1日15秒(8tps)を10回撮影時約3ヶ月 ・写真: 1日3枚を10回撮影時約12ヶ月 (夜間撮影が多い場合は赤外線LED点灯のため短くなります。)
電池切れ表示	動作ランプ赤が早く点滅 / 液晶画面に電池残量表示	人感センサー	上下方向120°・左右方向120°(感知距離約5mまで) ※高さ1.5m設置時
レンズ視野角	上下方向60°・左右方向100°(高さ1.5m設置時)	画素数	CMOS-最大100万画素(3段階切り替え可能)
記録媒体	32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)	赤外線ブラックLED	約3m=0.5W×8灯 / 約5m=0.5W×16灯(20ルクス以下の時) ※スイッチ切替式 ※夜間撮影時に赤く光りません。
液晶画面	3.0インチ 横58mm×縦44mm(約)	動作ランプ表示	ON / OFF

写真撮影サイズ／枚数	QVGA 320×240・VGA 640×480・HD 1280×720／3枚・5 枚・10枚	写真フレームレート	3fps
動画撮影サイズ／時間	QVGA 320×240・VGA 640×480・HD 1280×720／15秒 ・30秒・60秒	動画フレームレート	8fps／15ps／30fps
音声録音	ON/OFF モノラル ※動画のみ	タイマー撮影	1日のみ／毎日
かんたん再生ボタン	写真／動画 最新撮影データから連続 再生	再生音量	小／中／大
再生画面拡大	2倍／4倍	再生速度	2倍／4倍 ※動画再生時のみ
データ保存形式	写真=jpg／動画=AVI ※上書き方式	データ表示	年.月.日.時間表示
防水規格	IPX5相当 ※雨が掛かる場所もOK(電 池使用時のみ)	使用温度範囲	約-20~45℃
取付方法	マグネット(内蔵)・ネジ(付属)・ヒモ、 バンド(別売)	本体サイズ	105(W)×53(D)×105(H)mm
本体重量	約260g(電池を含まず)	材質	ABS樹脂
付属品	取り付けマウント、USBケーブル		

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカード(別売)に自動録画します。

液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。
※パソコンでも確認できます。(対応OS:windows7、8、10／MacOS10.6.8～)

電池式だからどこにでも設置できます。

夜間でも赤外線LEDで録画します。

音声録音もできます。

動画モード・静止画モードを選べます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.