品番: EA864CD-85B

品名:514万画素 防犯カメラ(屋内用)



販売価格	<b>28,600円</b> (税抜)/31,460円(税込)				
カタログ価 格	28,600円(税抜)/31,460円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/09 11:56現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2371ページ				







## 仕様

メーカー	NSK	型番	NS-AH5M622C		
有効画素数	514万画素	撮像素子	1/2.8"SONY 5.1M CMOS Sensor		
走査方式	プログレッシブスキャン方式	映像出力	AHD:出力/1944P(12.5/20fps) /1440P(30fps)/1080p(30fps) CVBS:出力/1.0vp-p/75Ω、BNC ※映像出力切替はOSDメニューにて 設定		
最低照度	0.003Lux/F1.3	電動レンズ	CSマウント(レンズ別売)		
デイ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカット フィルター	電子感度アップ	自動(最大×2 ~ ×32)/OFF選択		
WDR	ON/OFF 選択	UTC制御	可(DVR)		
電源	DC12V	消費電力	通常120mA(MAX150mA)		
使用温湿度範囲	-30℃~+40℃/80%RH 以下	カメラサイズ	58×62×112(L)mm		
カメラ重量	370g	付属品	ACアダプター		
撮影範囲	_	材質	アルミダイキャスト		
対応レコーダー	EA864CD-231、EA864CD-201E				
屋内用					

※レンズ、ブラケットは別売です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.