

品番：EA864CD-85B

品名：514万画素 防犯カメラ(屋内用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 26,000円(税抜) / 28,600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 26,000円(税抜) / 28,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/03 23:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2311ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---------------------------|---------|---|
| メーカー | NSK | 型番 | NS-AH5M622C |
| 有効画素数 | 514万画素 | 撮像素子 | 1/2.8" SONY 5.1M CMOS Sensor |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | 映像出力 | AHD: 出力/1944P(12.5/20fps) /1440P(30fps)/1080p(30fps) CVBS: 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC ※映像出力切替はOSDメニューにて設定 |
| 最低照度 | 0.003Lux/F1.3 | 電動レンズ | CSマウント(レンズ別売) |
| デイ&ナイト | カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター | 電子感度アップ | 自動(最大×2 ~ ×32)/OFF選択 |
| WDR | ON/OFF 選択 | UTC制御 | 可(DVR) |
| 電源 | DC12V | 消費電力 | 通常120mA(MAX150mA) |
| 使用温湿度範囲 | -30℃~+40℃/80%RH 以下 | カメラサイズ | 58×62×112(L)mm |
| カメラ重量 | 370g | 付属品 | ACアダプター |
| 撮影範囲 | — | 材質 | アルミダイキャスト |
| 対応レコーダー | EA864CD-231、EA864CD-201E | | |
| 屋内用 | | | |

AHD規格

※レンズ、ブラケットは別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.