

品番：EA864CD-93A

品名：防犯カメラ(屋外用)



販売価格	38,400円(税抜)／ 42,240円(税込)			
カタログ価格	38,400円(税抜)／42,240円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/17 18:31現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	NSK	型番	NS-AH822IRC
屋外用(IP66)			
撮像素子	1/2.7インチ 2.1Mega Pixels aptina CMOS	走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力/1080P(25/30)、CVBS(出力)1.0vp-p/75Ω、BNC ※AHD/CVBS出力切替はUTCにて設定します。	有効画素数	1928(H)×1088(V)210万画素
最低照度	0Lux(IR:ON)	レンズ	f3.6mm/F1.8 水平画角80°/垂直画角59°
デイ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、 赤外線照射距離:20m/IRカットフィルター	電子感度アップ	自動(最大×2～×30設定可)/OFF 選択
D-WDR	自動/ON/OFF 選択	UTC制御	可
電源	DC12V±10%	消費電流	通常100mA/IR時395mA (MAX 400mA)
使用条件	-30℃～+40℃/80%RH以下	サイズ	82(W)×209(D)×84(H)mm (ブラケット部含む)
重量	462g(ブラケット部含む)	付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)、 20mケーブル、

			BNC/RCA変換コネクタ
対応ビデオレコーダー	EA864CD-201D		

代替品

	品番	EA864CD-93B
	コメント	変更点:本体のみ、有効画数

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.