


品番：EA864CD-93B

品名：504万画素 暗視カメラ(防水型)



販売価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
カタログ価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/03 23:27現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2311ページ		




#### 仕様

メーカー	NSK	型番	NS-AH5M822IRC
撮影範囲	水平:78° 垂直:44°	有効画素数	504万画素
赤外線照射距離	20m	撮像素子	1/2.8インチ SONY 5.1M CMOS Sencer
走査方式	プログレッシブスキャン方式	映像出力	AHD出力:1944P(12.5/20fps) /1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS出力:1.0vp-p/75Ω、BNC ※映像出力切替はOSDメニューにて設定
最低照度	0Lux(IR:ON)	レンズ	f3.6mm/F1.8
デイ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター	WDR	ON/OFF 選択
UTC制御	可(DVR)	電源	DC12V
消費電力	通常:130mA IR時:450mA(MAX550mA)	使用温湿度範囲	-30℃~+40℃/80%RH 以下
カメラサイズ	66×70×161(L)mm (ブラケット部含む)	カメラ重量	496g(ブラケット部含む)
付属品	ACアダプタ、取付ねじ、アンカー	照射角	80°

対応レコーダー	EA864CD-231、EA864CD-201E		
AHD規格			
屋外用(IP66)			

代替品

	<b>品番</b> EA864CD-93C <b>コメント</b> 赤外線照射距離:40m
---	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.