

品番：EA864CD-93C

品名：504万画素 暗視カメラ(防水型)



販売価格	46,400円(税抜) / 51,040円(税込)		
カタログ価格	46,400円(税抜) / 51,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 03:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	NSK	型番	NS-AH5M812VIRC
撮影範囲	水平:100°~32° 垂直:56°~18°	有効画素数	504万画素
赤外線照射距離	40m	撮像素子	1/2.8インチ SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式	映像出力	AHD出力:1944P(12.5/20fps) /1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS出力:1.0vp-p/75Ω、BNC ※映像出力切替はOSDメニューにて設定
最低照度	0Lux(IR:ON)	レンズ	バリフォーカルIRレンズ:f2.7~13.5mm/F1.4 水平画角:100°~32° 垂直画角:56°~18°
デイ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター	WDR	ON/OFF 選択
UTC制御	可(DVR)	電源	DC12V±10%
消費電力	通常:130mA IR時:550mA(MAX 600mA)	使用温湿度範囲	-30℃~+40℃/80%RH 以下
外径寸法	84(W)×111(H)×252(L)mm	カメラサイズ	75(W)×80(H)×252(L)mm

	(ブラケット部含む)		(ブラケット部含む)
カメラ重量	720g(ブラケット部含む)	付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)、取付ねじ、アンカー
照射角	90°	対応レコーダー	EA864CD-231
使用条件	-30~40°C/80%RH以下		
504万画素AHD屋外用スタンダード暗視カメラ			
パリアフォーカルレンズ(ズームとピント調整機能)が付いた防犯カメラです。			
赤外線が40m先まで届くので、広い敷地や奥まった場所の監視に適しています。			
設置してから映る範囲を自分好みに細かく調整できます。			
AHD規格			
屋外用(IP66)			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.