

品番：EA864CD-94A

品名：防犯カメラ(屋内用)



販売価格	36,600円(税抜)／40,260円(税込)			
カタログ価格	36,600円(税抜)／40,260円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/22 16:09現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	NSK	型番	NS-AH512VIC
屋内用			
撮像素子	1/2.7インチ 2.1Mega Pixels CMOS	走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力/1080P(25/30)、CVBS(出力)1.0vp-p/75Ω、BNC ※AHD/CVBS出力切替はUTCにて設定します。	有効画素数	1928(H)×1088(V)210万画素
最低照度	0Lux(IR:ON)	レンズ	バリアフォーカルIRレンズf2.8～11mm /F1.4 水平画角103°～32°/垂直画角78°～21°
デイ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、 赤外線照射距離:15m/照射角120° /IRカットフィルター	電子感度アップ	自動(最大×2～×30設定可)/OFF 選択
D-WDR	ON/OFF 選択/自動	UTC制御	可
電源	DC12V±10%	消費電流	通常100mA/IR時240mA (MAX 370mA)
使用条件	-30℃～+40℃/80%RH以下	サイズ	φ112×87(H)mm
重量	216g(カメラ本体/突起部含む)	付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)、 20mケーブル、

			BNC/RCA変換コネクタ
対応ビデオレコーダー	EA864CD-201E、EA864CD-231		

代替品

	品番 EA864CD-94B コメント 変更点:画素数(200→500万画素)
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.