

品番：EA864CD-94B

品名：504万画素 暗視カメラ(屋内用)



販売価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/03 21:47現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2311ページ		

仕様

メーカー	NSK	型番	NS-AH5M512VIC
撮影範囲	水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°	有効画素数	2592(H)×1944(V) 504万画素
赤外線照射距離	20m	撮像素子	1/2.8" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式	映像出力	AHD 出力/1944P(12.5/20fps) /1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p /75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定
最低照度	0Lux(IR:ON)	レンズ	バリオフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3
デイ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター	電子感度アップ	自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択
D-WDR	ON/OFF 選択	UTC制御	可
電源	DC12V/1A	消費電流	通常140mA/IR 時240mA (MAX330mA)
使用条件	-30℃~+40℃/80%RH以下	サイズ	φ112×87(H)mm
重量	220g(カメラ本体/突起部除く)	付属品	ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ

対応ビデオレコーダー	EA864CD-231		
屋内用			
液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。			
夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。 (夜間はモノクロ映像)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.