

品番：EA864CD-98A

品名：210万画素 暗視カメラ(全天候型)



販売価格	26,400円(税抜) / 29,040円(税込)		
カタログ価格	26,400円(税抜) / 29,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/03 07:21現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

メーカー	NSK	型番	NS-F301C
撮影範囲	88°(水平)	有効画素数	210万画素
赤外線照射距離	20m	電源	DC12V
カメラサイズ	82×84×209(L)mm	カメラ重量	530g
付属品	ACアダプタ、20mケーブル、六角レンチ、カメラ用ビス・アンカー(各3本)	映像出力	AHD2.0/1.0 BNC 1Vp-p(75Ω)
撮像素子	1/2.9CMOS イメージセンサー	消費電力	460mA
レンズ	3.6mm	材質	メタル
最低照度	0Lux	ケーブル延長可能距離	不可
使用温度環境	-30℃~60℃	対応ビデオレコーダー	EA864CD-231、-201E
屋内外用(IP66)			
AHD規格			
夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。 (夜間はモノクロ映像)			
高画質			
夜間暗視タイプ			

液晶モニターへ直接の接続はできません。デジタルビデオレコーダー(別売:EA864CD-231)に接続してからモニターに接続して下さい。

広角88度で死角なく撮影できます。

夜間15m先まで映像確認できます。

対応ビデオレコーダー…EA864CD-231、EA864CD-201E

代替品



品番 EA864CD-93B

コメント 違い:画素数

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.