

品番：EA864CE-10C

品名：ワイヤレスインターホン(親機+玄関子機)



販売価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/01 19:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2314ページ		



仕様

メーカー	DXアンテナ	型番	DWA20BD
仕様	親機+玄関子機セット	電波到達距離	100m(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
電源	親機:専用ACアダプター (入力:AC100V(50/60Hz)・出力: DC6V/0.5A) 玄関子機:単3アルカリ乾電池×2本 (別売)	サイズ	親機:60(W)×24.4(D)×120(H)mm 玄関子機:98(W)×33(D)×131(H) mm
重量	親機:約80g(壁掛けスタンドを除く) 子機:約230g(電池除く)	規格	ARIB STD-T101準拠
周波数	1,895.616~1,902.528 MHz (1.728MHz step)	通信方式	時分割多元接続方式
増設子機の登録台数	室内機(親)に対して最大5台 (室内機(子)3台+玄関子機2台)登録可	使用温度範囲	親機:-10~+40℃ 子機:-10~+50℃
消費電力	通話:0.66W 待機:0.53W	防水性能	子機のみ:IPX3(防雨型)
連続通話時間	3分間	着信音	玄関子機用:2種類
電池寿命	約1年	付属品	ACアダプター(コード長1.8m)、壁掛けスタンド、室内機壁取付用ネジ(M4×16mm)×2、室内機ボタンラベ

		ルシート×1、アンカー×2、小ネジ (M4×18mm)×2、玄関子機壁取付 用ネジ(M4×25mm)×2
ワイヤレス通信で、取り付けが簡単なインターホン。		
ライフスタイル合わせて選べる多彩な機能を完備しています。		
玄関子機は、JIS1個用スイッチボックスに合ったサイズ・取付穴を備えています。		
親機を中継することで最長200mの子機間通信可能。		
親機1台に対して最大5台(室内子機3台+玄関子機2台)増設登録可能。		
玄関子機セット		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.