

品番：EA864CE-18A

品名：ワイヤレスインターホン(親機+室内子機)



販売価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/01 19:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2314ページ		



仕様

メーカー	DXアンテナ	型番	DWA20BR
仕様	親機+室内子機セット	電波到達距離	100m(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
電源	親機:専用ACアダプター (入力:AC100V(50/60Hz)・出力: DC6V/0.5A) 室内子機:ニッケル水素電池2.4V(充 電用ACアダプタ付) (入力:AC100V(50/60Hz)・出力: DC6V/0.5A)	サイズ	親機:60(W)×24.4(D)×120(H)mm 室内子機:60(W)×24.4(D)×120(H) mm
重量	親機:約80g(壁掛けスタンドを除く) 子機:約120g(壁掛けスタンドを除く)	規格	ARIB STD-T101準拠
周波数	1,895.616~1,902.528 MHz (1.728MHz step)	通信方式	時分割多元接続方式
増設子機の登録台数	室内機(親)に対して最大5台 (室内機(子)3台+玄関子機2台)登 録可	使用温度範囲	親機:-10~+40℃ 子機:-10~+40℃
消費電力	【親機】 通話:0.66W 待機:0.53W 【室内子機】 通話:0.1W 待機:0.01W	防水性能	子機のみ:IPX4(防沫型)

連続通話時間	室内子機:約5時間	着信音	室内子機用:3種類
待受時間	室内子機:約100時間	充電時間	室内子機:約10時間
付属品	専用ACアダプター×2、壁掛けスタンド×2、専用充電電池パック×1、壁取付用ネジ(M4×16mm)×4、室内機ボタンラベルシート×2		
ワイヤレス通信で、取り付けが簡単なインターホン。 ライフスタイルに合わせて選べる多彩な機能を完備しています。			
室内機(子)を増設することで宅内コミュニケーションにも利用できる、便利な製品です。			
親機を中継することで最長200mの子機間通信可能。			
親機1台に対して最大5台(室内子機3台+玄関子機2台)増設登録可能。			
玄関子機セット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.