品番: EA864CM-22

品名: AC100V/DC10-30V 中継機(屋外用)



販売価格	83,000円(税抜)/91,300円(税込)				
カタログ価 格	83,000円(税抜)/91,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 08:42現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2369ページ				







仕様

メーカー	竹中エンジニアリング (TAKEX)	型番	RTXF-350(W)
電波到達距離	約100m(見通し距離)	電源電圧	AC100V(50/60Hz)/ 0.6W またはDC10~30V 50mA(極性あり)
使用周波数带	426MHz帯 4波(小電力セキュリティシ ステムの無線設備)	登録可能台数	60台(送信機、中継機合計)
サイズ	91×119.5×245(H)mm	重量	700g
対応本体	EA864CS-1·-2·-11·-12·-16·- 21·-22A、 EA864CT-1·-2·-6·-7	出力	10mW以下
空中線	ヘリカルアンテナ	停電接点出力	接点方式:無電圧半導体接点(b接点)接点動作:電源断時動作 接点容量:AC/DC24V·0.25A(抵抗負荷)
タンパー出力	接点方式:無電圧接点(b接点) 接点動作:カバーをはずしたときに出力 接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)	電源表示灯(緑)送信表示灯(赤)	通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅) 中継(送信)時:赤点灯 登録/消去モード時:緑/赤交互点灯 受信環境不良時:赤点滅
液晶表示	中継動作時に受信内容を表示登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示	内蔵ブザー	液晶部ボタン操作時 :「ピッ」 ボタン操作後、決定時:「ピー」 登録台数オーバー時 :「ブー」 点検モードにて受信時:「プップッ・・」

停電補償	あり(30分以上)	配線接続	端子式
使用可能温度範囲	-10℃~+50℃(結露なきこと)	付帯機能	送信/受信周波数切替機能、登録/非 登録切替機能 モード切替機能、送信遅延時間切替機 能、外部通信機能
設置場所	屋外·屋内(防雨構造IP54相当)	カラー	ホワイト

登録した送信機、中継機の電波のみを中継しますので、不要な送信機による電波混信を防止できます。

送信遅延時間が8段階で設定可能です。 (0秒/0.8秒/1.6秒/2.4秒/3.2秒/4.0秒/4.8秒/5.6秒)

登録は送信機からの電波を送信して行う発報登録と送信機 (中継機)のシリアルNo.を入力して行う方法があります。

登録台数は最大60台です。(送信機、中継機合計)

非常用電源により約30分間の停電補償があります。

4周波切替機能により、電波の干渉を防止できます。

防雨構造のため屋外に直接設置が可能です。

屋外の過酷な環境を考慮し、耐候性の高いAES樹脂を採用しています。

本体力バーをはずされた場合に動作する本体タンパー出力を装備しています。

停電時に動作する停電異常出力を装備しています。

※異常を監視する場合は、出力に接点入力型送信機を接続して使用します。(本体内部に接点入力型送信機が内蔵可能)

内部に液晶画面を装備していますので登録内容の確認や個別消去、受信レベル測定が可能です。

内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。(※別売)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.