

品番：EA864CS-1

品名：[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水)



販売価格	27,500円(税抜) / 30,250円(税込)		
カタログ価格	27,500円(税抜) / 30,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 19:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2309ページ		



仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	TXF-126
電波到達距離	約100m(見通し距離)	電源	リチウムイオン電池×2個(付属)
サイズ	70×13×120(H)mm	使用周波数帯	426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
電池寿命	約3年(常温時、1回/1日の送信回数として) (電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)	出力	10mW以下
空中線	内蔵型	表示灯(赤色)	[1:携帯]+“ワンショット送信” [1:携帯]+“連続送信” [3:接点]+“ランダム送信” [3:接点]+“1回送信” 電池切れ:点滅(約5秒に1回)
使用可能温度範囲	-10℃~+50℃(結露なきこと) (0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)	付帯機能	送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能 電池切れ報知機能・定期送信機能
重量	約75g(電池含)	材質	樹脂
色	ホワイト	対応中継機	EA864CM-21A・-22

屋内外用(IP67相当)

非常時の保安システムへの緊急連絡に

送信機の表示プレート(EA864CS-3)を併用することで効果的に周知できます。

フラットフェイスのスタイリッシュな押しボタン送信機です。

電灯スイッチをイメージした厚さ13mmの薄型デザインのため、様々なところに違和感無く設置することができます。

IP67相当の防水性を有していますので、水のかかる場所や浴室、屋外でも使用できます。

押しボタンの表示を『PUSH』、『非常』、『呼出』から選択できますので様々な用途に対応できます。
また、壁面へのネジ止め、粘着シートでの取付け、または卓上型としても使用できます。

電池寿命は約3年です。(1日1回送信として)

無線部は4周波切替機能を搭載しているため、4周波切替機能を使用したシステムに組み込むことができます。

4周波切替対応型により、送信機や中継器を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。

送信機タイプを『携帯』、『接点』から選択できます。

『携帯』:押しボタン押下時、警報信号のみを送信。(受信機よりワンショットの信号が出力されます)

『接点』:押しボタン押下時、警報信号を送信。リセットボタン押下時復旧信号を送信。(受信機より警報から復旧まで保持した信号が出力されます※)

※受信機によっては出力が保持されないものがあります。

送信モードを4種類から選択できます。

①『携帯』+ワンショット送信

押しボタン押下時、警報信号を1回送信します。

②『携帯』+連続送信

押しボタン押下からリセットボタン押下まで連続して警報信号を送信します。

③『接点』+ランダム送信

押しボタン押下時に警報信号(2回)、リセットボタン押下時に復旧信号(2回)を送信します。(復旧信号を押すまでは20秒ごとに警報信号を繰り返し送信します)

④『接点』+1回送信

押しボタン押下時に警報信号(1回)、リセットボタン押下時に復旧信号(1回)を送信します。(復旧信号を押すまでは20秒ごとに警報信号を繰り返し送信します)

電池切れ報知機能、定期送信機能を搭載しています。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.