

品番 : EA864CT-6

品名 : AC100V/DC10-30V 受信機(保安・設備監視用)



販売価格	79,000円(税抜) / 86,900円(税込)		
カタログ価格	79,000円(税抜) / 86,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 16:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	EXR-500
電源	AC100V(50/60Hz) DC10~30V(極性あり)	消費電力/消費電流	5W/または350mA以下
受信距離	約100m(見通し距離)	警報総合出力	無線圧接点 AC/DC30V 0.5A a /b接点切替式
異常出力	無電圧半導体接点 AC/DC30V, 0.25A a/b接点 個別切替式(一括) タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路	電源/受信表示灯	2色LED 通常時:緑点灯 受信時:赤点灯
通常/テストモード表示 灯	2色LED 通常時:緑点灯 テストモード時:赤点灯	ブザー音	警報音:ピンポン/ピポピポの切替式 テストモード時報知音:ピピッ、ピピッ 音量:可変式(無音~80dB)
電波到達距離	約100m(見通し距離)	送信機登録台数	60台
付帯機能	4周波切替機能、テストモード機能、外 部通信機能	使用可能温度範囲	-10~+50℃
サイズ	240×54×170(H)mm	アンテナ長	138mm
材質	樹脂	色	ホワイト

倒れコール送信機や漏水センサ送信機の監視をメインにした警報音付きの5CH受信ユニットです。

日常点検や定期点検実施時に有効な【テストモード】のスイッチを操作パネル上に設けましたので、報知音で受信チェックなど(LED・液晶表示などの警報出力以外の受信動作)が簡単にできるようになりました。

送信機からの電波を受信するとチャイム音/アラーム音を鳴動します。

警報音や警報出力は、設定によりリアルタイムかタイマー(連続=保持設定も可能)動作かの選択運用ができます。
※ただし、倒れコール送信機・漏水センサ送信機、接点入力型送信機のみ。

定期送信を監視するか、しないかの設定が可能になりました。

送信機は、最大60台まで登録でき、5グループ(チャンネル)に分けて登録できます。

電波を受けた送信機のチャンネルおよび登録番号を液晶画面に表示します。

本機の設置環境をチェックできる電波環境点検モードも装備しております。

代替品



品番 EA864CT-2
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.