

品番 : EA864CW-56

品名 : AC100V 車両出入庫警告灯(音声案内付/赤)



販売価格	95,800円(税抜)／105,380円(税込)		
カタログ価格	95,800円(税抜)／105,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 17:02現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2341ページ		



## 仕様

メーカー	日恵製作所	型番	KL12V-100TJR
仕様	LED回転(点滅)+ボイス+ブザー	色	赤
検知範囲	0.5~10m	防水規格	IP23
重量	2.78kg	方向判別	無し
〈セット内容〉	車両通過検知用センサー×1台 車両通過検知用LED回転灯×1台 接続コード(本体側:1m、センサー側: 1m) 電源コード850mm	サイズ	回転灯: φ 159×268mm センサー: φ 73×170mm
設置場所	屋内/屋外	消費電力	約15W
電源電圧	AC100V	付属品	壁面プラケット中(A82711)

4パターンで切替可能です。

- ①ブザー音
- ②ブザー音+『車が入りします ご注意ください』
- ③ブザー音+『車両が入りします ご注意下さい』
- ④ブザー音+『運搬車両にご注意下さい』

車両の出入りを赤外線センサーで検知し、回転灯や警報器や音声で通行者などに注意を促します。

※方向判別機能はついていません

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.