品番: EA865C-80

品名:80mm 乾式ダイアモンドコアドリル



販売価格	<b>33,700円</b> (税抜)/37,070円(税込)				
カタログ価 格	33,700円(税抜)/37,070円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/09 06:18現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0992ページ				















## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCD80
用途	鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリートなどの乾式穴あけにエアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に	刃先外径	80mm
有効長	150mm(カッター長:180mm)	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	13mm	適合電動工具	電気ドリル(※回転専用でお使いください。)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管への穴あけが可能に。

(※穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、目立てを行ってください。切れ味が戻ります。)

超硬付センターピンにより位置決めが確実。

カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。

・ポリクリックシャンク

シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。

※センターピンは位置決め時にのみ使用

2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。

※養生後間もないコンクリートやアスファルトへの穿孔は、チップの摩耗が早くなる場合がありますのでご注意ください。

## 代替品



品番 EA865CA-80

**コメント** 80mm SDS7° ラス シャンク

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.