# 品番：EA865CD-50

# 品名：50mm [乾式]ダイヤコアドリル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 18,200円（税抜）／ 20,020円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 18,200円（税抜）／20,020円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0　（2025/07/04 21:01現在） | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | |
| カタログページ | | | | |



**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 回転専用、ポリクリックシャンク | | | |
| 用途 | 断熱材入りの複合壁の穴あけに<br>　モルタル、ブロック、レンガ、瓦、ALC、日本壁、ラス壁、窯業系・金属系サイディングボード,塩ビリブパイプ、FRPM管などの穴あけに | | |
| 引っ掛かりが少なく安全に穴あけ作業が可能 | | | |
| 有効長 | 130mm | 替シャンク | EA822A-6 |
| 刃先外径 | 50mm | | |

代替品

**品番**　EA865C-50

**コメント**

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.