

品番 : EA865CE-60

品名 : 60mm [乾式]ダイヤコアドリル(SDS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,400円(税抜)／22,440円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,400円(税抜)／22,440円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/01/24 05:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0955ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|--------------------------------------|--------|----------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCHP060R |
| 用途 | 硬質窯業系サイディング、リブパイプ、FRPM管など幅広い被削材の穴あけに | 刃先外径 | 60mm |
| 有効長 | 130mm(カッター長:160mm) | シャンク形状 | SDSプラス |
| 適合電動工具 | 軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください。) | | |
| ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 | | | |
| 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 | | | |
| 軽天をらくらくカット。 | | | |
| 断熱材入り複合壁の穴あけが可能。 | | | |
| ・ポリクリックシャンク シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。 | | | |
| ※センターピンは位置決め時にのみ使用 2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

