



品番：EA870A-3

品名：AC100V/1900w-210mm ダイモドリル



販売価格	276,800円(税抜) / 304,480円(税込)		
カタログ価格	276,800円(税抜) / 304,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 03:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0854ページ		



仕様

メーカー	シブヤ	型番	TS-165
商品名	ダイモドリル	用途	冷暖房、電気、ガス、水道工事の穿孔
電源	AC100V・1900W	周波数	50/60Hz
最大穿孔能力	φ210mm	回転数	1000/700rpm
全ストローク	348mm	全高	606mm
重量	13.3kg(モーター込)	コード長	5m
ビット取付ねじ	M27	支柱角	50mm角
付属品	水処理バット、収納ケース		

ビット別売

2段変速機構

・クラッチ機能内蔵

穴あけ作業中、鉄筋などが原因でビットロック状態になってもクラッチがすべりギア破損を防止します

・サーキットプロテクター内蔵

モーターが過負荷状態になるとサーキットプロテクターが遮断しモーター焼損を防止します

・二重絶縁

接地の必要なく使用可能

モーター内への水の侵入を防ぐ簡易防雨構造モーター

左右どちらへもピン1本で取付け可能なワンタッチハンドル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.