

品番 : EA896A-11

品名 : AC100V/ 900W コントロールヒーター



販売価格	49,500円(税抜) / 54,450円(税込)		
カタログ価格	49,500円(税抜) / 54,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/28 02:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0886ページ		



場所を選ばず外でお湯がお好みの温度で沸かせる

仕様

メーカー	クマガイ電気 (SUNART)	型番	SCH-900C
用途	市場の作業、庭作業、工事現場、調理現場など	相数	単相
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)	定格消費電力	900W
温度調整範囲	30℃～100℃	材質	本体:チタン 保護ラバー:EPT合成ゴム
サイズ	120(W)×66(D)×460(H)mm	重量	約850g
コード長	1.8m		

耐薬品性で強靱

腐食に強いチタンヒーターを使用

接触防止安全カバー(ステンレス)付き

容器・ヒーターを守る保護ラバー付き

耐ノイズ設計で誤動作を防止

トラッキング防止プラグを使用

IC制御により30℃～100℃の間でお好みの温度を的確に設定可能(温度を下げる機能なし)

●空焚き記憶回路

一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、空焚きによる火災など未然に防ぎます。
簡単なリセット操作で機能が復帰します。

●空焚き防止機能

記憶回路が故障した場合、ヒーターへの通電を物理的に止めます。
この機能が作動すると再使用は出来ません。

代替品



品番 EA896A-12

コメント 温度調整範囲など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.