

品番：EA896A-12

品名：AC100V/ 915W コントロールヒーター

|  |                              |      |   |
|--|------------------------------|------|---|
|  |                              |      |   |
| 販売価格   | 53,600円(税抜)／ 58,960円(税込)     |      |   |
| カタログ価格   | 53,600円(税抜)／58,960円(税込)      |      |   |
| 在庫数  | 最新在庫: 1 (2026/02/13 07:28現在) |      |   |
| 商品入数   | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ  | 0865ページ                      |      |   |



仕様

|        |   |      |   |
|--------|---|------|---|
| メーカー   | クマガイ電気 (SUNART)   | 型番   | SCH-901   |
| 商品名    | 沸かし太郎   | 定格電力 | AC100V (50/60Hz)  |
| 定格消費電力 | 915W (50/60Hz)  | ヒーター | 910W  |
| 温度調整範囲 | 30℃～45℃ (つまみ調整)   | 適応溶液 | 清水  |
| 適応水量   | 300リットル   | 材質   | ヒーター: ステンレス   |
| サイズ    | 本体: φ 65×392(H)mm<br>コントロールボックス: 59(W)×31(D)×127(H)mm<br>収納スタンド: 86(W)×355(×94(H)mm | 重量   | 本体: 約720g<br>コントロールボックス: 約120g<br>収納スタンド: 約250g   |
| コード長   | 電源コード: 2.5m<br>コントロールコード: 3m  | 安全装置 | 水位異常感知装置 (水位センサー)<br>異常温度上昇防止装置 (温度センサー)<br>ヒーター異常加熱防止装置 (温度ヒューズ)<br>過電流防止装置 (電流ヒューズ)<br>漏電防止装置 (コントローラー一体型漏電ブレーカー) |
| 付属品    | 収納スタンド  |      |   |
| 省エネ仕様  |   |      |   |

|                           |
|---------------------------|
| 完全防水式                     |
| 強力ヒーターで簡単に水からの湯沸かし、保温が可能  |
| 湯水を好みの温度に自動コントロール         |
| 操作が簡単なコントロールボックス採用        |
| コード破損防止用の保護チューブを採用        |
| 落下対策の保護ラバーを採用             |
| ホコリ火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用     |
| 耐腐食・耐久性に優れたSUS316L素材      |
| 本体取り出し用リング付き              |
| やけどを防ぐ安全カバー付き             |
| 無光触媒セラミックコート処理で抗菌・消臭効果を持続 |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.