

品番：EA896A-12

品名：AC100V/ 915W コントロールヒーター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 53,600円(税抜) / 58,960円(税込) | | |
| カタログ価格 | 53,600円(税抜) / 58,960円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/06 21:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0865ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|------|---|
| メーカー | クマガイ電気 (SUNART) | 型番 | SCH-901 |
| 商品名 | 沸かし太郎 | 定格電力 | AC100V (50/60Hz) |
| 定格消費電力 | 915W (50/60Hz) | ヒーター | 910W |
| 温度調整範囲 | 30℃～45℃ (つまみ調整) | 適応溶液 | 清水 |
| 適応水量 | 300リットル | 材質 | ヒーター: ステンレス |
| サイズ | 本体: φ65×392(H)mm コントロールボックス: 59(W)×31(D)×127(H)mm 収納スタンド: 86(W)×355(×94(H))mm | 重量 | 本体: 約720g コントロールボックス: 約120g 収納スタンド: 約250g |
| コード長 | 電源コード: 2.5m コントロールコード: 3m | 安全装置 | 水位異常感知装置 (水位センサー) 異常温度上昇防止装置 (温度センサー) ヒーター異常加熱防止装置 (温度ヒューズ) 過電流防止装置 (電流ヒューズ) 漏電防止装置 (コントローラー一体型漏電ブレーカー) |
| 付属品 | 収納スタンド | | |

省エネ仕様

| |
|---------------------------|
| 完全防水式 |
| 強力ヒーターで簡単に水からの湯沸かし、保温が可能 |
| 湯水を好みの温度に自動コントロール |
| 操作が簡単なコントロールボックス採用 |
| コード破損防止用の保護チューブを採用 |
| 落下対策の保護ラバーを採用 |
| ホコリ火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用 |
| 耐腐食・耐久性に優れたSUS316L素材 |
| 本体取り出し用リング付き |
| やけどを防ぐ安全カバー付き |
| 無光触媒セラミックコート処理で抗菌・消臭効果を持続 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.