品番: EA896A-1C

品名: AC100V/1.0KW 投込パイプヒーター(コントローラー付)



販売価格	<b>21,400円</b> (税抜)/23,540円(税込)				
カタログ価格	21,400円(税抜)/23,540円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/05 22:17現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0886ページ				









## 仕様

用途	水加熱用	定格電圧	AC100V
消費電力	1000W	ヒーター長	450mm
リング径	120mm	コード長	1.5m
コントロールボックス色	赤	材質	ヒーター部:銅(ニッケルメッキ) 端子部:ABS樹脂

8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。

水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ

寒い時期の水仕事に強い味方

温度調節付き(0~80℃)

汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。

バケツの底を傷めない安全設計

(※注意:1)

空焚き防止装置や、火災防止装置、感電防止装置などの安全装置は付属していません。

(※注意·2)

使用バケツは、金属製または、ポリプロピレン樹脂製(耐熱温度120℃)のものを使用ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.