

品番：EA896AB-3

品名：AC100V/1000W 投込みヒーター(温調・タイマー)



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/27 11:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0865ページ		



仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	SNH-1000TC
用途	建築・工事現場、園芸・農作業、キャンプ、寒い時期の洗車、屋外イベント、理科学実験に	電源	AC100V(50/60Hz)
容量(W)	1000	重量	1.1kg(コード含)
サイズ(W×D×H)mm	151×152×418	ヒーター長(mm)	315
タイマー	最大3時間	温調範囲	30～110℃
コード長	約2m	定格時間	3時間
ヒーターシース	SUS316L	最低液位	90mm
最大水量	30L	参考時間	30℃:約4分 40分:約10分 50℃:約17分 ※水量10Lで初期水温20℃で室内温度25℃の場合

すぐ温まるハイパワータイプ

10Lの水が、約10分で40℃になります。

温度調節、タイマー機能付

空焚き防止の安全装置付き

※水が最低水位以下になった場合で機能します。水を足して最低水位以上になると自動的に加熱を再開します。

ステンレスSUS316L仕様でサビにくい

防水仕様ではありません。

安全アース付き

<使用上の注意>

- ・水加熱以外には使用しない。水以外の加熱に使用すると、火災・感電・故障の原因となります。
- ・水道水・井戸水以外の水（海水・雨水など）は使用しないでください。
- ・風呂加熱用に使用しない。また、風呂場では使用しない。火災・感電の原因となります。
- ・樹脂製容器は使用しない。金属製以外の容器を使用すると、火災・感電の原因となります。
- ・使用中および、使用直後はヒーターに触らないでください。
- ・水につけない状態で加熱をしないでください。故障の原因となります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.