品番: EA896AH-11

品名: AC100V/ 300W 投込みヒーター(温度コントローラー)



販売価格	66,000円(税抜) / 72,600円(税込)				
カタログ価格	66,000円(税抜)/72,600円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/11 12:32現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0887ページ				







仕様

メーカー	八光電機(HAKKO)	型番	SWS1503
〈セット内容〉	・ステンレス投げ込みヒーターA型・温度コントローラーKタイプ温度センサー(防滴タイプ)	電源	100V
ヒーター定格	300W	最大負荷	1.5kW(抵抗負荷)
温調範囲	0~750℃	ヒーターシース	SUS316(ステンレス)
コード長	2m	重量	0.8kg
ヒーター長	155mm	最低液位	50mm
温度標示精度	±(1%FS+2.5℃)	室温補正精度	±3°C
制御方式	ON/OFF制御	使用環境	5~40℃ (湿度85%以下、結露しないこと)
センサー	Kタイプ熱電対	付属品	温度センサー(防滴タイプ)

水加熱専用

ステンレス投げ込みヒーターとデジタル表示の温度コントローラーのセットです。

理化学実験などに!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.