品番: EA896AH-13

品名: AC100V/1.0kW 投込みヒーター(温度コントローラー)



| 販売価格 | 69,600円(税抜) / 76,560円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 69,600円(税抜)/76,560円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/11 14:31現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 0887ページ | | | | |







仕様

| メーカー | 八光電機(HAKKO) | 型番 | SWS1510 |
|---------|--|---------|----------------------------|
| 〈セット内容〉 | ・ステンレス投げ込みヒーターA型・温度コントローラーKタイプ温度センサー(防滴タイプ) | 電源 | 100V |
| ヒーター定格 | 1000W | 最大負荷 | 1.5kW(抵抗負荷) |
| 温調範囲 | 0~750℃ | ヒーターシース | SUS316(ステンレス) |
| コード長 | 2m | 重量 | 1.0kg |
| ヒーター長 | 221mm | 最低液位 | 95mm |
| 温度標示精度 | ±(1%FS+2.5℃) | 室温補正精度 | ±3°C |
| 制御方式 | ON/OFF制御 | 使用環境 | 5~40℃ (湿度85%以下、結露しないこと) |
| センサー | Kタイプ熱電対 | 付属品 | 温度センサー(防滴タイプ) |

水加熱専用

ステンレス投げ込みヒーターとデジタル表示の温度コントローラーのセットです。

理化学実験などに!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.